

Garant**Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	643329 8
GTIN	4062406062217
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi.

Sisänelikulma **DIN 3120**.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 643360

Tekninen kuvaus

Pituus	140 mm
vääntöpuolen Ø	22,5 mm
Kuusikulma	8 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy

