

Garant**Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	643329 14
GTIN	4062406062248
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Standardi:**DIN 7422****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 643360

Tekninen kuvaus

Pituus	140 mm
vääntöpuolen Ø	25 mm
Kuusikulma	14 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy

