

Garant GRIDLINE

**Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 20×24G, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931035 1000
GTIN	4062406062507
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaapin runko 24×28G, sopii vetolaatikoille 20×24G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritäppilukolla.

**Sopii:**

Laatikot nro 931043, 931045, 931046, 931048.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Korkeus	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	700 mm

Leveys	600 mm
Paino	39 kg
Hyötykorkeus	900 mm
Ovien lkm	0
Syvyys G	28
Leveys G	24
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21

914227 HU21