

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 20×24G, Korkeus: 400mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931035 400
GTIN	4062406062477
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 24×28G, sopii vetolaatikoille 20×24G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritä tappilukolla.

Sopii:

Laatikot nro 931043, 931045, 931046, 931048.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	300 mm

Hyötykorkeus	300 mm
Paino	23 kg
Korkeus	400 mm
Syvyys G	28
Leveys G	24
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------