

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1000/6
GTIN	4062406062552
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 900 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 900 mm  
Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

## Tekninen kuvaus

Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Paino	138 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Ovien lkm	0
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	6
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Korkeus	1000 mm
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Leveys	750 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931163 300
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931163 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931155 1000