

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1250/13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1250/13
GTIN	4062406062675
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritsevättömällä. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei

Korkeus	1250 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Laatikoiden lukumäärä	13
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	1150 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
ComfortClose	ei
Paino	231 kg
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Leveys	750 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Syvyys	700 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931155 1250