

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1250/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1250/7
GTIN	4062406062637
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Ovien lkm	0

Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Korkeus	1250 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	7
Paino	166 kg
Hyötykorkeus	1150 mm
Leveys	750 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931163 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931163 300
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931163 250
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931155 1250