

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	250 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	35 mm
Jousisarja	259044 1
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Aluslevy	259031 16
Kiinnitysvipu	259015 1
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 4040S19
Jousisokka-srj.	259047 1
Varren koko	40 mm
Terän koko	19 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Pään pituus L <sub>1</sub>	48 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin