

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/8****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931115 1000/8 |
| GTIN         | 4062406062798 |
| Tuoteluokka  | 9GK           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

|   |              |
|---|--------------|
| Vetolaatikon hyötysyvyys                                | 600 mm       |
| Vetolaatikon hyötyleveys G                              | 26           |
| ComfortClose  | ei           |
| Leveys  | 750 mm       |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 75 mm        |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 75 mm        |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 100 mm       |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 100 mm       |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 100 mm       |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 150 mm       |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 150 mm       |
| Vetolaatikon etukorkeus                                 | 150 mm       |
| Vetolaatikoiden hyötyala G                              | 26×24        |
| Paino   | 162 kg       |
| Laatikoiden lukumäärä                                   | 8            |
| Syvyys  | 700 mm       |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G                              | 24           |
| Hyötykorkeus  | 900 mm       |
| Hyötykorkeus laatikoita varten                          | 900 mm       |
| Vetolaatikon hyötyleveys                                | 650 mm       |
| Korkeus   | 1000 mm      |
| Ovien lkm   | 0            |
| Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella               | ei           |
| Vetoalustojen määrä                                     | 0            |
| Asennus korkeussäädettävän työtason alle                | ei           |
| Materiaalin paksuus                                     | 1,2 mm       |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus                    | 200 kg       |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 %        |
| Vetolaatikon ulosveto                                   | Ulosvetoeste |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm   |
| Nastasynterilukko          | modulaarinen lisäkappale  |
| Värivalikoima              | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite         | 26x24G  |
| Tuotetyyppi                | Työkalukaappi   |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm   | 931165 150  |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21                   | 914227 HU21 |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm    | 931165 75   |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm   | 931165 100  |
| Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm | 931155 1000 |