

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1500/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 1500/10
GTIN	4062406062996
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 1500 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 1400 mm
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 1400 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	10
Ovien lkm	0
Paino	213 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Leveys	750 mm
Syvyys	700 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötykorkeus	1400 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Korkeus	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26

Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931165 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931165 150
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931165 200
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1500 mm	931155 1500
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50