

Garant GRIDLINE

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm

Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Syvyys	700 mm
Paino	115 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	700 mm
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Leveys	750 mm
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Laatikoiden lukumäärä	5
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931165 125
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931165 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931165 300
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931165 75
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931155 800