

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 1
Toimintaleveys L ₄	50 mm
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 4040S19
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Pään pituus L ₁	45 mm
Terän koko	19 mm
Aluslevy	259031 16
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Jousisarja	259044 1
Varren koko	40 mm
Kiinnitysvipu	259015 1
Kokonaispituus L	250 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin