

bimos

Pyörivä jakkara, keinonahka, pyörillä



Tilaustiedot

Tilausnumero	965406
GTIN	4016849534763
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pestävää tekonahkaa, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen Ø 400 mm. Ristikkojalan Ø 640 mm. Istuimen Ø 400 mm.

Standardi:**DIN 68877**

Tekninen kuvaus

Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuinmateriaalin väri	musta
Standardi	DIN 68877

Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Jalkaristikon Ø	640 mm
Jalkaristikon materiaali	muovi
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuin-Ø	400 mm
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	430 - 600 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------