

bimos

Pyörivä työtuoli, puu, suojatulpat



Tilaustiedot

Tilausnumero	965330
GTIN	4016849295404
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Istuin ja selkänoja moninkertaisesti liimattua pyökki-Multiplexiä, luonnonväriseksi lakattu, pestävä ja vastustuskykyinen.

Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm

Standardi:**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 420 - 600 mm

Istuimen leveys: 430 mm

Istuimen syvyys: 400 mm

Selkänojan korkeus: 340 mm

Tekninen kuvaus

Jalkaristikon materiaali	teräs
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Selkänojan korkeus	340 mm

Istuinpinnan materiaali	Pyökki-Multiplex
Jalkaristikon Ø	680 mm
Istuimen leveys	430 mm
Istuimen syvyys	400 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Standardi	DIN 68877
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	ei
Sarja	Base-Tec
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	420 - 600 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)

963188