

bimos

## Pyörivä jakkara, keidonahka, suojatulpat ja jalkarengas



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965407
GTIN	4016849534657
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

**Malli:**

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pestävää tekonahkaa, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen Ø 400 mm. Ristikkojalan Ø 680 mm, jalkarengas korkeussäädettävä. Istuimen Ø 400 mm.

**Standardi:****DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg  
Korkeudensäätöalue: 570 - 850 mm  
Istuin-Ø: 400 mm  
Jalkaristikon Ø: 680 mm  
Istuinmateriaalin väri: musta

### Tekninen kuvaus

Istuinmateriaalin väri	musta
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa

Jalkaristikon materiaali	muovi
Jalkaristikon Ø	680 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Standardi	DIN 68877
Istuin-Ø	400 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	570 - 850 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

---

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------