

bimos

Pyörivä työtuoli, puu, pyörillä



Tilaustiedot

Tilausnumero	965331
GTIN	4016849295411
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Istuin ja selkänoja moninkertaisesti liimattua pyökki-Multiplexiä, luonnonväriseksi lakattu, pestävä ja vastustuskykyinen.

Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm

Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm

Standardi:**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 420 - 600 mm

Istuimen leveys: 430 mm

Istuimen syvyys: 400 mm

Selkänojan korkeus: 340 mm

Tekninen kuvaus

Istuimen leveys	430 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuimen syvyys	400 mm

Selkänojan korkeus	340 mm
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuinpinnan materiaali	Pyökki-Multiplex
Jalkaristikon Ø	680 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Jalkaristikon materiaali	teräs
Standardi	DIN 68877
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	ei
Sarja	Base-Tec
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	420 - 600 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Pyörät (1 sarja = 5 kpl)

963187