

 GRIDLINE

## Asennusvaunut vetolaatikoille, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 860/0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Tuoteluokka	9GK

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 36×24G.

Asennusvaunu 40×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukilla.

#### Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

#### Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931354 tai numerolla 931356 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Materiaalin paksuus: 1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Korkeudensäätö portaittain: 25 mm

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 885 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 600 mm

Vetolaatikoston korkeus: 700 mm  
Enimmäiskantokyky: 600 kg

## Tekninen kuvaus

Paino	76 kg
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Hyötykorkeus	600 mm
Korkeus	885 mm
Leveys	1000 mm
Pyörän Ø	125 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×24G

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931354 300
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931354 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931354 50
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931354 125
	931354 250

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg  
laatikoiden etukorkeus 250 mm

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg  
laatikoiden etukorkeus 100 mm

931354 100

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg  
laatikoiden etukorkeus 200 mm

931354 200

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg  
laatikoiden etukorkeus 150 mm

931354 150