

bimos

## Pyörivä työtuoli, puu, suojatulpat ja jalkarengas



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965332
GTIN	4016849295428
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

#### Malli:

Istuin ja selkänoja moninkertaisesti liimattua pyökki-Multiplexiä, luonnonväriseksi lakattu, pestävä ja vastustuskykyinen.

Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm

Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm

#### Standardi:

##### DIN 68877

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 570 - 840 mm

Istuimen leveys: 430 mm

Istuimen syvyys: 400 mm

Selkänojan korkeus: 340 mm

### Tekninen kuvaus

Jalkaristikon materiaali	teräs
Selkänojan korkeus	340 mm
Istuinpinnan materiaali	Pyökki-Multiplex

Istuimen leveys	430 mm
Jalkaristikon Ø	680 mm
Istuimen syvyys	400 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Standardi	DIN 68877
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	ei
Sarja	Base-Tec
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	570 - 840 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

---

## Tarvikkeet

Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)	963188
-------------------------------	--------