

bimos

## Pyörivä jakkara, puu, pyörillä



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965391
GTIN	4016849295534
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

**Malli:**

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuintaso pyökki-Multiplexiä, luonnonvärinen lakka. Istuimen Ø 400 mm.

Ristikkojalan Ø 640 mm.

Istuimen Ø 400 mm.

**Standardi:**

**DIN 68877**

### Tekninen kuvaus

Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Jalkaristikon Ø	640 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuinpinnan materiaali	Pyökki-Multiplex
Paino	9 kg
Standardi	DIN 68877

Istuin-Ø	400 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalkaristikon materiaali	muovi
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	430 - 600 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

## Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------