

bimos

Istuma-seisomatuki, PU-vaaho pyörillä



Tilaustiedot

Tilausnumero	965420
GTIN	4016849432878
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Alumiininen **viisiristikkojalka (Ø 600 mm)**. **Kaasjousi** portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch PU -vaahtoa. **Pehmeä, luistamaton istuttavuus**, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). **Ergonominen selkänoja** (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. PU-vaaho, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

Käyttö:

Ihanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.

Työjakkarat pyörillä kovalle lattiolle.

Standardi:

DIN 68877

Tekninen kuvaus

Istuimen leveys	340 mm
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan jarruttavat pehmeät pyörät kovalle alustoille

selkänojallinen	kyllä
Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon Ø	580 mm
Jalkaristikon materiaali	Alumiini, kiillotettu
Kantavuus	120 kg
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Istuimen syvyys	300 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Selkänojan korkeus	190 mm
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 650 mm
Tuotetyyppi	Korkea jakkara

Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------