

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×20G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1500/9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikot 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Laatikoiden lukumäärä	9
Ovien lkm	0

Hyötykorkeus	1400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Syvyys	600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Paino	224 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930743 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1500 mm	930735 1500
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930743 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930743 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930743 250