

bimos

## Istuma-seisomatuoli, PU-vaaho suojatulpat ja jalkarengas



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965422
GTIN	4016849432892
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

#### Malli:

Alumiininen **viisiristikkojalka (Ø 600 mm)**. **Kaasjousi** portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch PU -vaahtoa. **Pehmeä, luistamaton istuttavuus**, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). **Ergonominen selkänoja** (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. PU-vaaho, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

#### Käyttö:

lhanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.

Nousuapuväline – työskentelykorkeuksille 720 – 1000 mm.

#### Standardi:

**DIN 68877**

### Tekninen kuvaus

Istuimen leveys	340 mm
Jalkaristikon Ø	580 mm
Selkänojan korkeus	190 mm

Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Istuimen syvyys	300 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalkaristikon materiaali	Alumiini, kiillotettu
Istuinmateriaalin väri	musta
selkänojallinen	kyllä
Standardi	DIN 68877
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	510 - 780 mm
Tuotetyyppi	Korkea jakkara

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)

963188