

Garant GRIDLINE

Sivukaappi, jossa ovi ja 3 vetolaatikkoa, 20×24G, Korkeus mm: 1000**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932010 1000
GTIN	4062406066260
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi 24×28G, vetolaatikot 20×24G. Lokero ovella ja välihyllyllä, siirrettävissä 25 mm:n välein. Ovi lukittavissa erinkseen kahvan lukolla.

3 laatikkoa, keskuslukitus sylinterilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Urakumisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm

Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Oven pysäytin	Oikea
Hyötykorkeus laatikoita varten	300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Paino	89 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikoiden lukumäärä	3
Korkeus	1000 mm
ComfortClose	ei
Oven korkeus	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931043 50
Lokeroalusta Tyyppi 1	932025 1
Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931043 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931043 150