

Garant

Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 14/1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.

- Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

- **Vaihda pitkään käytössä olleet käanttöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

Tekninen kuvaus

Sopiva käanttöterä	AP.. 1003..
Varren Ø D _s h6	16 mm
Ulkoneman pituus L ₁	37 mm
Käanttöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	85 mm
Terän Ø D _c	14 mm
Terien lkm Z	1
Porrastuspituus L kun α _{max}	9,25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	26,8 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	25 mm

Porrastuskulma α_{\max}	1,55 astetta
$\varnothing D_3$	11 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814