

Seisomatuki, korkeus säädettävä mekaaninen



Tilaustiedot

Tilausnumero	965630
GTIN	2050001780317
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Teräsputkirunko ja luistamattomat, öljynkestävät suojatulpat. Istuimen korkeus säädettävissä lukitusvivulla. **Istuin PU-vaahtopehmusteinen.** Istuinpinnan kaltevuus on säädettävissä, ja istuin kallistuu kumpaankin suuntaan, palautusjousi.

Istuinosan **mekaaninen korkeudensäätö.**

Standardi:

DIN 68877

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 600 - 850 mm

Istuimen leveys: 320 mm

Istuimen syvyys: 220 mm

Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 68877
Istuimen syvyys	220 mm

Jalustan rakenne	Jalusta
Istuinpinnan materiaali	PU-vaahdo
Jalkaristikon materiaali	teräs
Istuimen leveys	320 mm
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen kallistussäädettävä	kyllä
Tuolin kantavuus	120 kg
Jalustan leveys	534 mm
Jalustan syvyys	425 mm
Korkeudensäätöalue	600 - 850 mm
Tuotetyyppi	Korkea jakkara

Tarvikkeet

Istuinosat seisomatukiin Tyyppi S	963901 S
-----------------------------------	----------