

Garant**Jyrsinpään pidin, jäähdytyskanava, PSC-63 erittäin lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308546 27
GTIN	4045197703699
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jyrsimen kiinnitysruuvi nro 309860.

Jäähdytysnesteputki ja hylsyavain nro 309885; 309893.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Ulkonema A-mitta	25 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulko-Ø D	60 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	27 mm
Sovitin	PSC-63 erittäin lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/308546-27>