

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940053 750
GTIN	4062406067519
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 30×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	750 mm
Kahvan sijainti	alhaalla

Hyötykorkeus	595 mm
Paino	65 kg
ComfortClose	ei
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys	750 mm
Leveys G	30
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940510 750/800
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11