

Garant**APMT 060220 FR, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215626 ALU
GTIN	4045197707932
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Nirkon säde: 2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
Nirkon säde	2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060220 FR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		