

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa ikkunalliset työntövet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941047 2000
GTIN	4062406071578
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasynterilukolla. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Varusteltu kaappi, 60x28G.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	8
Syvyys	700 mm

ComfortClose	ei
Syvyys G	28
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1500 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Korkeus	2000 mm
Hyötykorkeus	1863 mm
Paino	239 kg
Leveys G	60
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/941047-2000>