

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941067 1000
GTIN	4062406071622
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasynterilukolla. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Varusteltu kaappi, 80x28G.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyötykorkeus	863 mm
ComfortClose	ei
Paino	160 kg

Syvyys G	28
Lokeroalustojen määrä	2
Leveys G	80
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	2000 mm
Syvyys	700 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/941067-1000>