

Garant GRIDLINE

**Raskaiden tavaroiden kaappi, teräslevysaranaovi, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942301 2000
GTIN	4062406071776
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x28G.

**Vahvistetut sivuseinät** hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	750 mm
Hyllytasojen kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	200 kg

Syvyys	700 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys G	30
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	2000 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Paino	143 kg
Syvyys G	28
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	1845 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi

## Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 2000 mm	940510 2000
Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	942610 30
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F