

Garant GRIDLINE

**Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen saranaovi, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 942303 2000   |
| GTIN         | 4062406071790 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 30x28G.

**Vahvistetut sivuseinät** hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

|              |        |
|--------------|--------|
| ComfortClose | ei     |
| Syvyys       | 700 mm |

|   |  |
|---|--|
| Syvyys G  | 28   |
| Lokeroalustojen määrä   | 5  |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 200 kg   |
| Hyötykorkeus  | 1845 mm  |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa                  | kyllä  |
| Kahvan sijainti   | ylhäällä   |
| Korkeus   | 2000 mm  |
| Paino   | 143 kg   |
| Leveys  | 750 mm   |
| Leveys G  | 30   |
| Materiaalin paksuus   | 1 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä   | 1600 kg  |
| Oven avautumiskulma   | 250 astetta  |
| Korkeudensäätö portaittain  | 25 mm  |
| Nastasyliinterilukko  | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi   | Raskaiden tavaroiden kaappi                                    |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F   | 940559 F    |
| Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 30  | 942610 30   |
| Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 2000 mm | 940510 2000 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11  | 914226 GP11 |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm                | 940501 2000 |