

**Garant****INFO Point 24 tuuman näyttö, Tyyppi: S/DE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

Moderni GARANT INFO Point -tietokonetyöpiste digitaalisten tietojen näyttöön ja käsittelyyn, tietojen koostamiseen ja lukemiseen liitetyllä viivakoodinlukijalla (ei sisälly toimitukseen). INFO Point -järjestelmässä on vankka teräspeltikotelo. Etupuolella on ergonomisella korkeudella käännettävä taso näppäimistöä ja hiirtä varten. Tason alle voidaan sijoittaa PC- tai Linux-järjestelmät lukittavan oven taakse. Taso ja ovi voidaan lukita DOM-nastasynterilukolla. Kaapin sisällä olevien laitteiden ilmanvaihto hoidetaan takapinnalla olevan reikälevyn avulla, jossa on □ 9 × 9 mm:n reiät, reikäväli 37 mm. Reikälevyyn voidaan lisäksi kiinnittää Easyfix-koukkuja ja -pitimiä.

Kiinteä 24 tuuman näyttö.

**Sijoitus:**

Tietokonelokerotasojen lukumäärä: 1

**Pintakäsittely:**

Runko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Tietokonelokeron hyötykorkeus	740 mm
-------------------------------	--------

Lokerikon syvyys	300 mm
Tietokonelokeron hyötysyvyys	190 mm
Korkeus	1440 mm
Paino	63 kg
Tietokonelokeron hyötyleveys	540 mm
Lokerikon työkorkeus	930 mm
Pohja-alan syvyys	550 mm
Pohja-alan leveys	616 mm
Lokerikon leveys	600 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tason syvyys suljettuna	150 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	INFO Point