

Garant GRIDLINE

Shadowboard-kaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000/SBmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu Shadowboard-kaappi, 40x20G.

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Suljettavissa 2K-Haptoprene®-työntökahvasta haittatappilukolla. Sisältää viisi sinkittyä hyllytasoa ja maalatut ohjauskiskot.

Sopii:

Shadowboardit nro 928220 koot 115, 176, 200, 250. Ohjauskiskoissa voi kääntää yhden kiinnitysnokan erilaisia shadowboard-tasojen syvyyksiä varten.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalatut.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	5
Korkeus	2000 mm

Syvyys G	20
Paino	105 kg
Leveys G	40
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Leveys	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lisähyllytaso shadowboard-kaappiin Kaapin leveys G 40	944195 40