

Garant GRIDLINE

**Shadowboard-kaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 2000/SBmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu Shadowboard-kaappi, 40x20G.

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Suljettavissa 2K-Haptoprene®-työntökahvasta haittatappilukolla. Sisältää viisi sinkittyä hyllytasoa ja maalatut ohjauskiskot.

**Sopii:**

Shadowboard-tasot nro 928220 koot 115; 176, 250. Ohjauskiskoissa voi kääntää yhden kiinnitysnokan erilaisia shadowboard-tasojen syvyyksiä varten.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalatut.**

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Lokeroalustojen määrä	5
Korkeus	2000 mm

Leveys G	40
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys G	20
Paino	105 kg
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

## Tarvikkeet

Lisähyllytaso shadowboard-kaappiin Kaapin leveys G 40	944195 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11