

Garant GRIDLINE

Latauskaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	944501 1000/DE
GTIN	4062406073534
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu latauskaappi 40×20G, mukana **FI-sulakekotelo** ja **tuuletin**. Tuuletin ilmansuodattimella ylipaineikäytössä (50 m³ / h). Ilma vaihtuu ovien sivulle asennettujen tuuletusrakojen kautta. Jokaisessa akunlataushyllyssä on kaksi virtakytkimellä varustettua kuusiosaista pistorasiaa (230 V).

Toimituksen sisältö:

Kaapissa on 2 rei'itettyä hyllytasoa akkujen lataamiseen. Liitin 16 A / 400 V, 5-napainen, 3 metrin johto ja **mittauspöytäkirja**. 4 × 6-kertainen pistorasialista.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Saksalainen pistorasiaversio.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Pistokohtien lkm	24
Paino	88 kg
Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	1000 mm

Syvyys	500 mm
Leveys	1000 mm
Leveys G	40
Syvyys G	20
Energiensyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	400 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F	24
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Akunlatauskaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/944501-1000/DE>