

Garant**Käsinepari MASTER FIT, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094305 9
GTIN	4062406074852
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

Anatomisesti muotoiltu monikäyttöinen käsine, kaksinkertainen nitrili- ja nitriliivaahtopinnoite, vesipohjainen PU. Erittäin miellyttävän alusmateriaalin **18 gaugen neuletekniikka** Spandexista ja nailonista antaa erinomaisen tunnon. Sopii sekä kuiviin työympäristöihin että öljyisiin, rasvaisiin ja märkiin kohteisiin. Ei sisällä dimetyyliformamidia.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Sarja	MASTER FIT
Suojausluokka	Luokka II
Käsineen koko	9

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
EN 388	4121X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitriili/PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	250 mm
Väri	sininen/oranssi
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet