

Garant**Käsinepari MASTER FIT, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094306 8
GTIN	4062406074890
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

Anatomisesti muotoiltu monikäyttöinen käsine, jossa on nitrilivaahtopinnoite. Miellyttävän alusmateriaalin neuletiheys on 15, elastaani ja nailon mahdollistavat erittäin hyvän kosketustuntuman. Sopii sekä kuiviin työympäristöihin että kevyesti öljyisiin tai rasvaisiin kohteisiin. Ei sisällä dimetyyliformamideja.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka II
Käsineen koko	8
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sarja	MASTER FIT

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
EN 388	4121X
Rungon materiaali	Nailon / Spandex
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	250 mm
Väri	sininen/oranssi
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet