

Garant**Asennusjakkarat, työjakkarat keinoahkaverhoilu****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965655
GTIN	4045197703019
Tuoteluokka	91V

Kuvaus**Malli:**

Kevyt ja tukeva asennusjakkara, jossa on isot pyörät Ø 100 mm (4 kääntyvää pyörää, niistä kahdessa pysäköintijarru). Sivuttaiset reikälevyt reikälevytarvikkeiden, ryhmä 95, ja avosäilytyslokeroiden, ryhmä 96, kiinnittämiseen.

Kätevä säilytyslokero 352×395 mm (L×S). Kovavaahtolustat sopivat parhaiten kokoon 6×10G (2 kappaletta).

Istuinpinnassa keinoahkaverhoilu.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu.**

Hoffmann-reikäseinän reikäväli: 9×9 mm

Korkeus: 480 mm

Leveys: 450 mm

Syvyys: 435 mm

Istuimen leveys: 450 mm

Istuimen syvyys: 500 mm

Kantavuus: 150 kg

Tekninen kuvaus

Korkeus	480 mm
Istuimen syvyys	500 mm
selkänojallinen	ei
Säilytyslokeron syvyys	352 mm
Pyörän Ø	100 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	10,8 kg
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä	2
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Syvyys	435 mm
Leveys	450 mm
Kantavuus	150 kg
Istuimen leveys	450 mm
Säilytyslokeron leveys	395 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Tuotetyyppi	Asennusjakkarat