

Garant**Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:
19/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273556 19/1,5
GTIN	4062406069902
Classe d'article	21U

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	1,5 mm
Hauteur de lame h ₅	19 mm
Pour Ø pièce max.	32 mm
Longueur totale L	86 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

