

**Garant****Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w:  
19/2,2mm**

## Données de commande

N° commande	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Classe d'article	21U

## Description

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

## Description technique

Hauteur de lame h <sub>5</sub>	19 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Pour Ø pièce max.	40 mm
Longueur totale L	86 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

