

Garant**Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 32/4,1mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273556 32/4,1 |
| GTIN | 4062406080686 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Pour Ø pièce max. | 110 mm |
| Hauteur de lame h ₅ | 32 mm |
| Largeur de gorge w | 4,1 mm |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Type d'outils | HSS |
| Type d'utilisation | neutre |
| Arrosage interne | non |
| Clé système | oui |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |

