# Garant

# Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 50 ultra-court, Ø serrage D1: 25 mm



#### Données de commande

N° commande	300412 25
GTIN	4045197708342
Classe d'article	31A

### **Description**

#### **Exécution:**

Avec une seule vis de fixation plus courte.

#### **Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Norme:

Ähnlich DIN 69871.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.

Précision de concentricité: ≤ 3 µm Longueur de col cote A: 60 mm

Ø ext. D: 64,5 mm

## **Description technique**

Longueur de col cote A	60 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	25 mm
Ø ext. D	64,5 mm
Support	SA 50 ultra-court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon