

**Garant**
**Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 50 ultra-court, Ø serrage D1: 32mm**

**Données de commande**

N° commande	300412 32
GTIN	
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

Avec deuxième vis de fixation dans la rainure.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Norme:**

Ähnlich DIN 69871.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.

**Description technique**

Longueur de col cote A	70 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	32 mm
Ø ext. D	71,5 mm
Support	SA 50 ultra-court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon