

**Garant**
**CNMG 120412, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120412 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

## Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 8 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SG
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage