

**Aiguille de marquage, Ø D1: 3 mm****Données de commande**

N° commande	358758 3
GTIN	4020772000509
Classe d'article	38D

**Description****Exécution:**

Plus l'excentricité  $L_2$  est élevée, plus le marquage est fort. Formule de base pour une gravure propre: avance (mm/min)  $\times$  10 = vitesse de rotation de la broche (tr/min).

Rayon  $R_1$ : 1 mm

Adapté pour: 358752

**Description technique**

Adapté pour	358752
Ø $D_1$	3 mm
Type	1560MLN
$L_1$	53,5 mm
$L_2$	0,2 mm
Rayon $R_1$	1 mm