

PRYOR

Jeu de chiffres à frapper, 10 pièces Police normale 0 – 9, Hauteur écriture: 1mm



Données de commande

N° commande	085405 1
GTIN	5022044005150
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm²**.

Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.

Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Description technique

Hauteur écriture	1 mm
Limitation de profondeur	oui
Longueur totale	63,5 mm
Epaisseur corps	6,35
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------