

SWISS TOOLS

Corps de barre d'alésage, PSC, Queue Ø / ØD A-dim.: 50/25-90mm**Données de commande**

N° commande	320407 50/25-90
GTIN	2050001772787
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

Description technique

Longueur de col cote A	90 mm
Ø queue	50 mm
Ø D	25 mm
Support	PSC
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de produit	Corps de base pour barres d'alésage