

**Armoire à portes battantes portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1950mm****Données de commande**

N° commande	949521 1950
GTIN	4062406082031
Classe d'article	92S

Description**Exécution:**

Portes renforcées. Poignée tournante DOM avec **serrure à cylindre**. Tablettes réglables au pas de 15 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035. Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**, pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	930 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Hauteur	1950 mm
Hauteur utile	1857 mm

Nombre de tablettes	4
Poids	63 kg
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	70 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	450 kg
Angle d'ouverture de porte	125 degré
Réglage en hauteur au pas	15 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires à dossiers

Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires à portes battantes 20 pièces	959011
Tablette supplémentaire Type 935	949524 935