



Armoire vestiaire avec toit incliné, pieds en plastique et serrure à cylindre DOM, Nombre de compartiments: 3



Données de commande

N° commande

949622 3

GTIN

Classe d'article

92S

Description

Exécution:

Caisson avec toit incliné empêchant tout dépôt d'objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Au choix, socle ou pieds en plastique. Avec serrure à cylindre de haute qualité.

Norme:**DIN 4547****Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Teinte spéciale possible

non

Hauteur arrière	2000 mm
Profondeur	500 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Nombre de tablettes fixes	1
Largeur	900 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	360 - 530 mm
Nombre de compartiments	3
Prof. utile par compart.	465 mm
Poids	70 kg
Hauteur utile par casier à vêtements	1260 mm
Profondeur tablette	465 mm
Larg. utile par compart.	220 mm
Pour casque intégral	oui
Exécution bâti	Pieds en plastique
Norme	DIN 4547
Exécution serrure	Serrure à cylindre
Hauteur avant	1800 mm
Largeur tablette	220 mm
Toit incliné	oui
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Porte avec fente d'aération	oui
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

Plateau à chaussures en plastique Type 1	949761 1
Cintre Pièce 1	949775 1
Tablette à chaussures supplémentaire Largeur de compartiments 300 mm	949760 300
Cintre Pièce 10	949775 10
Miroir Type 1	949770 1